

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set RV 60 DD

Artikelnummer: 6068152



Schnellverbinder-Set für gerade, schraubenlose Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Die durchgängige Schutzleiterverbindung ist ohne Schraubverbindung gewährleistet.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6068152
Typ	RV 607 DD
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x75
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5302 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Abmessung	200 x 58,7
Länge	200 mm
Breite	75 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	0,75 mm

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set RV 60 DD

Artikelnummer: 6068152



Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubloser Verbinder