

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube für Trapezbefestigung TPB 100

Artikelnummer: 6418244



Sechskantschraube für die Montage der Trapezbefestigung TPB 100, mit Schaft und Gewinde, inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6418244
Typ	SKS 10x110 G
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x110
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1648 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube für Trapezbefestigung TPB 100

Artikelnummer: 6418244



Abmessungen



Länge	110 mm
Maß d	0,39 in
Maß d	10 mm
Maß L	4,33 in
Maß L	110 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindelänge	110 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	17
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein