

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6418295



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



St

Stahl

F

feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6418295
Typ	SKS 12x100 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,595 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,287 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6418295



Abmessungen



Länge	100 mm
Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	3,93 in
Maß L	100 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 12 x 100
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	100 mm
Gewindesteigung	1,75 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	19
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein