


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158640



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3158640
Typ	SKS 8x30 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M8x30
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,144 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0602 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158640



Abmessungen



Länge	30 mm
Maß d	8 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	5.6
Gewinde	M 8 x 30
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	13
Schraubensystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein