

Technisches Datenblatt

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngroße 4

Artikelnummer: 7404380



Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten, Nenngroße 4, in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden.

Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngroße 4 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen.

Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschleift werden.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404380
Typ	SK RK4
Bezeichnung 1	Kassetten-Schalkörper
Bezeichnung 2	für geschliffene Estriche
Hersteller	OBO
Dimension	253x253x55
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	135,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,2323 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 4


Artikelnummer: 7404380



Abmessungen



55



198

253

Länge	198 mm
Breite	198 mm
Höhe	55 mm
Maß a	198 mm
Maß A	253 mm
Maß h	55 mm

Technische Daten

Form	quadratisch
Fußbodenhöhe max.	200 mm
Fußbodenhöhe min.	130 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
ROHS Konform	ja