


# Technisches Datenblatt

## FireBox T100 geschlossen, leer

Artikelnummer: 7205780



Unbestückter, geschlossener Verbindungs- oder Kabelabzweigkasten zur freien Konfektionierung mit Keramikklemmen und Kabelverschraubungen. Maß A gibt die verfügbare Tragschienenlänge für die Verdrahtungsklemmen an. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Tragschiene. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen aus Edelstahl A2 (1.4301). Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7205780                  |
| Typ                                 | T100E 0VA                |
| Bezeichnung 1                       | Kabelabzweigkasten       |
| Bezeichnung 2                       | für Funktionserhalt      |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 150x116x67               |
| Farbe                               | pastellorange; RAL 2003  |
| Werkstoff                           | Polypropylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 33,89 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3617 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## FireBox T100 geschlossen, leer

Artikelnummer: 7205780



### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 150 mm |
| Breite | 116 mm |
| Höhe   | 67 mm  |
| Maß A  | 101 mm |
| Maß B  | 116 mm |
| Maß H  | 67 mm  |
| Maß L  | 150 mm |
| Maß L1 | 162 mm |
| Maß L2 | 182 mm |

### Technische Daten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Bestückung            | Tragschiene         |
| Deckel                | nicht transparent   |
| Deckelbefestigung     | geschraubt          |
| Einführung von Hinten | nein                |
| Funktionserhalt       | E 90                |
| Halogenfrei           | ja                  |
| Lichte Innenmaße      | 136x102x57 mm       |
| Mit Abschirmung       | nein                |
| Mit Deckel            | ja                  |
| Nennquerschnitt max.  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Nennquerschnitt min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Plombierbar           | nein                |
| ROHS Konform          | ja                  |
| Schutzart             | IP66                |