

# Technisches Datenblatt

## Abdeckplatte Telitank T4B, Modul 45®-Einbauöffnung

Artikelnummer: 7408268



Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4B-Längsseite (1/2-Abdeckung).



PA Polyamid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7408268                  |
| Typ                                 | T4B P6 9011              |
| Bezeichnung 1                       | Abdeckplatte             |
| Bezeichnung 2                       | 1f Modul 45 für T4B      |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 55x77mm                  |
| Farbe                               | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Werkstoff                           | Polyamid                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 0,91 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,089 kg CO2e / 1 Stück  |


# Technisches Datenblatt

## Abdeckplatte Telitank T4B, Modul 45®-Einbauöffnung


Artikelnummer: 7408268



### Abmessungen



Breite 55 mm



### Technische Daten

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Anwendung                          | Aufflur-Tank  |
| Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen  | 0             |
| Anzahl der dreifachen Öffnungen    | 0             |
| Anzahl der einfachen Öffnungen     | 0             |
| Anzahl der ovalen Öffnungen        | 0             |
| Anzahl der quadratischen Öffnungen | 0             |
| Anzahl der runden Öffnungen        | 0             |
| Anzahl der zweifachen Öffnungen    | 0             |
| Befestigungsart                    | aufschraubbar |
| Beschriftungsfeld                  | nein          |
| Blinddeckel                        | nein          |
| Geeignet für Beschriftungsfeld     | nein          |
| Installationstechnik               | Rastermaß M45 |
| ROHS Konform                       | ja            |