

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con soporte universal UT3, sin equipar, acero inoxidable
Referencia: 7427248



Depósito de suelo cuadrado para el uso en suelos huecos tratados en seco y suelos de mortero de interior. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M25). Con 2 soportes universales UT3 45 3. Parte superior ajustable mediante 4 soportes de nivelación en el borde superior del revestimiento de suelo. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.
El volumen de suministro incluye dos soportes universales UT3 45 3 para el montaje de hasta 6 mecanismos M45.
Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de acero inoxidable.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros



Referencia	7427248
Tipo	UDHOME4 2V UT U
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	con cubetas MT, sin schukos
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	364 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	17,7212 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con soporte universal UT3, sin equipar, acero inoxidable
Referencia: 7427248



Dimensiones



Longitud	202 mm
Ancho	202 mm

Datos técnicos

Número de cajas portamecanismos	2
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	3 UT3
Marco para revestimiento del suelo	no
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Altura de pavimento máx.	110 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura del piso máx.	125 mm
Altura del piso mín.	95 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Longitud, dimensiones exteriores	199 mm
Longitud, dimensiones de montaje	202 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Margen de nivelación máx.	125 mm
Margen de nivelación mín.	95 mm
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con soporte universal UT3, sin equipar, acero inoxidable

Referencia: 7427248



Datos técnicos

Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm