



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340970
Typ	US 5 200 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	506 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,2907 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340970



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert I _y	8,32 cm ⁴
Statischer Wert I _z	12,53 cm ⁴
Statischer Wert W _y	2,61 cm ³
Statischer Wert W _z	5,01 cm ³