



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340296
Typ	US 7 200 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	803,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,8417 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT


Artikelnummer: 6340296



Abmessungen



Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	2.000 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	2.000 mm



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340296



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert I _y	13,79 cm ⁴
Statischer Wert I _z	36,84 cm ⁴
Statischer Wert W _y	4,11 cm ³
Statischer Wert W _z	10,53 cm ³