

Technisches Datenblatt

Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1123195



Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden.
Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1123195
Typ	WBDHE 41 A2
Bezeichnung 1	Wandhalter
Bezeichnung 2	Kombi MS 41
Hersteller	OBO
Dimension	134x110x102
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,9684 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern A2

Artikelnummer: 1123195



Abmessungen



Länge	102 mm
Breite	134 mm
Höhe	110 mm

Technische Daten

Ausführung	gelocht
Lochgröße	25 x 11
Materialstärke	5 mm
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzebreite	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm ²
Statischer Wert I _y	6,05 cm ⁴
Statischer Wert I _z	9,01 cm ⁴
Statischer Wert W _y	2,91 cm ³
Statischer Wert W _z	4,4 cm ³