

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6191274



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
4 Oberteilkammern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6191274                  |
| Typ                                 | WDK60230RW               |
| Bezeichnung 1                       | Wand- und Deckenkanal    |
| Bezeichnung 2                       | mit Bodenlochung         |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x230x2000              |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 8                        |
| Mengeneinheit                       | Meter                    |
| Gewicht                             | 298 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,3997 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6191274



## Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 230 mm   |
| Höhe   | 60 mm    |

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6191274



## Technische Daten

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                     |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 62                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 52                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 47                    |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 3                     |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                  |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung          |
| Funktionserhalt                                                        | nein                  |
| Halogenfrei                                                            | nein                  |
| Kabelhalteklammer                                                      | ja                    |
| Kanalverbinder                                                         | nein                  |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                  |
| Nutzquerschnitt                                                        | 10794 mm <sup>2</sup> |
| ROHS Konform                                                           | ja                    |
| Schutzart                                                              | IP30                  |
| Schutzfolie                                                            | nein                  |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK04                  |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 60 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C                 |
| Witterungsbeständig                                                    | ja                    |