

Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175702



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.




Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175702
Typ	WDKH-T40060RW
Bezeichnung 1	T- und Kreuzstückhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,413 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5775 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	190 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	190 mm
Maß b	66 mm

Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175702



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40x60
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	60 mm
Kanaltiefe	40 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C