

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6182267



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6182267
Typ	WDK HI60230LGR
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x230mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,509 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4763 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6182267



Abmessungen



Länge	130 mm
Breite	230 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm