


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Artikelnummer: 1044125



Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.  
\*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.



St

Stahl

GTP

galvanisch verzinkt, transparent passiviert

### Stammdaten

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 1044125                                     |
| Typ                                 | WN 7855 B 7                                 |
| Bezeichnung 1                       | Befestigungsschelle                         |
| Bezeichnung 2                       | zweilappig                                  |
| Hersteller                          | OBO                                         |
| Dimension                           | 7mm                                         |
| Werkstoff                           | Stahl                                       |
| Oberfläche                          | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
| Oberflächennorm                     |                                             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                                       |
| Gewicht                             | 0,2 kg                                      |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0049 kg CO2e / 1 Stück                    |


# Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle, Werknorm 7855, zweilappig

Artikelnummer: 1044125



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 28 mm  |
| Breite | 8 mm   |
| Höhe   | 6 mm   |
| Maß A  | 28 mm  |
| Maß B  | 20 mm  |
| Maß b  | 8 mm   |
| Maß D  | 7 mm   |
| Maß d  | 3,2 mm |
| Maß e  | 4 mm   |
| Maß H  | 6 mm   |
| Maß L  | 28 mm  |
| Maß t  | 1 mm   |

## Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand               | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1           |
| Ausführung                     | zweilappig  |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 7           |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Halogenfrei                    | ja          |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | 3,2 x 4     |
| Materialstärke                 | 1 mm        |
| Nenn Durchmesser               | 7 mm        |
| ROHS Konform                   | ja          |
| UV-beständig                   | ja          |