Ficha Técnica

Contratuerca, rosca métrica

Referencia: 2049546



Contratuerca según DIN 46319, con rosca métrica según IEC 423.

Nota: Apretar moderadamente las contratuercas de poliestireno debido al peligro de que se formen fisuras por el esfuerzo.

HALOGEN FREE

PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2049546
Tipo	116 M25 LGR PS
Denominación 1	Contratuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	M25
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,26 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0108 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


Contratuerca, rosca métrica

Referencia: 2049546

Dimensiones



Medida E	36 mm
Medida L	6,5 mm



Datos técnicos

Rosca	M25 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	25
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	sí
Ancho de llave	32