Ficha Técnica

Contratuerca, rosca métrica

Referencia: 2049554



Contratuerca según DIN 46319, con rosca métrica según IEC 423.

Nota: Apretar moderadamente las contratuercas de poliestireno debido al peligro de que se formen fisuras por el esfuerzo.

PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2049554
Tipo	116 M32 LGR PS
Denominación 1	Contratuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	M32
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,484 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0186 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


Contratuerca, rosca métrica

Referencia: 2049554

Dimensiones



Medida E	46 mm
Medida L	7 mm



Datos técnicos

Rosca	M32 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	32
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	sí
Ancho de llave	41