Scheda tecnica

Punta di infissione, per OMEX, acciaio zincato

Codice articolo: 3041204



- adatta per il sistema OMEX

SG	Acciaio fuso
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	3041204
Tipo	1819 20
Sigla 1	Punta di infissione
Sigla 2	per dispersore OMEX
Produttore	OBO
Dimensione	20mm
Materiale	Acciaio fuso
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	3,378 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1047 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Punta di infissione, per OMEX, acciaio zincato

Codice articolo: 3041204

Misure



Dati tecnici

Versione	Punta d'impatto
Forma dispersore di profondità	OMEX
per dispersore di profondità	20 mm
Conformità ROHS	sì
per dispersore di profondità max.	20 mm
per dispersore di profondità min.	20 mm