

Ficha Técnica

Abrazaderas para conducciones múltiples, gris claro

Referencia: 2254034



También adaptable a perfiles con ranura de 11 - 12 mm; cuerpo de la abrazadera de poliestireno, resistente a los golpes, libre de halógenos, gris claro RAL 7035; elementos de metal: acero electrolgalvanizado.



PS Poliestirol

Datos maestros	
Referencia	2254034
Tipo	2051 8-36 LGR
Denominación 1	Abrazadera serie clip
Denominación 2	tornillo de cabeza de estrella
Fabricante	OBO
Dimensión	8-36mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,851 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0288 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazaderas para conducciones múltiples, gris claro

Referencia: 2254034



Dimensiones



Medida B	17 mm
Medida B1	7,5 mm
Medida H	34 mm
Medida H1	18 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Tipo de fijación	Fijación de perfiles
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	12 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	11 mm
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Diámetro nominal	36 mm
Conforme a ROHS	exento
A prueba de impactos	no
Tor-nillo	M4 x 40
Rango de sujeción D máx.	36 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Resistente a los UV	no