Ficha Técnica

Tabique separador para canales WDK, altura de canal 40 mm

Referencia: 6023096



Tabique de separación para dividir los canales WDK de 40 mm de altura y diferentes columnas de distribución eléctrica ISS para la instalación de diferentes circuitos.
El tabique separador se inserta en el perfil que hay en la base del canal.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6023096
Tipo	2371 40
Denominación 1	Tabique separador
Fabricante	OBO
Dimensión	40x2000mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	13,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3138 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Tabique separador para canales WDK, altura de canal 40 mm

Referencia: 6023096

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	12,6 mm
Altura	28,5 mm

Datos técnicos

Versión	Individual
Tipo de fijación	Enchufable
Libre de halógenos	no
Profundidad de canal	40 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C