

Ficha Técnica

Abrazadera 732 G

Referencia: 1362417



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.
Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior.
Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	1362417
Tipo	ASG 732 17 G
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	14-17mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,793 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0597 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera 732 G

Referencia: 1362417



Dimensiones



Medida A	44 mm
Medida B	32 mm
Medida D	17 mm
Medida d máx.	17 mm
Medida d mín.	14 mm
Medida t1 (mm)	1,25 mm
Medida t2 (mm)	1,25 mm
Medida x	4,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Racor roscado
Mantenimiento de función	sí
para el diámetro	14 - 17
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,25 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	17 mm
Rango de sujeción D mín.	14 mm
Resistente a los UV	sí