Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362772

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

E30 E60 E90

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1362772
Tipo	ASL 733 30 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	25-30mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	3,401 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0959 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 G

Codice articolo: 1362772

Misure



Dimensione A	59 mm
Dimensione B	45 mm
Dimensione b	16 mm
Dimensione D	30 mm
Dimensione d max.	30 mm
Dimensione d min.	25 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	16,5 mm
Dimensione t1 (mm)	1,5 mm
Dimensione t2 (mm)	1,5 mm
Dimensione x	7,5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Mantenimento funzionale	sì
per diametro	25 - 30
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	30 mm
Capacità D min.	25 mm
Resistenti ai raggi UV	sì