

Ficha Técnica

Tapa para ángulo exterior, para canal portamecanismos Rapid 45-2, tipo GK-53100

Referencia: 6113054



Ángulo exterior para cambio de dirección de canales portamecanismos Rapid 45-2. Las molduras pueden ajustarse entre 80° y 110°.



Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

Datos maestros

Referencia	6113054
Tipo	GK-AH53100AL
Denominación 1	Ángulo exterior
Denominación 2	variable
Fabricante	OBO
Dimensión	110x88x88
Color	aluminio
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	6,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3878 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para ángulo exterior, para canal portamecanismos Rapid 45-2, tipo GK-53100


Referencia: 6113054



Dimensiones



Longitud	88 mm
Ancho	110 mm
Altura	55 mm



Ficha Técnica

Tapa para ángulo exterior, para canal portamecanismos Rapid 45-2, tipo GK-53100

Referencia: 6113054



Datos técnicos

Número de tapas	1
Versión	Pieza cobertora
Para ancho de canal	100 mm
Para altura de canal	53 mm
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Tipo de montaje de las tapas	general
Perforación de montaje en el suelo	no
Ancho de la parte superior	0 mm
Ancho de la parte superior 2	0 mm
Ancho de la parte superior 3	0 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP10
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK08
Simétrico	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C
Ángulo máx.	110 mm
Ángulo mín.	80 mm