

Ficha Técnica

Embellecedor de unión

Referencia: 6113024



Embellecedor de unión para la base de los canales portamecanismos Rapid 45-2 para cubrir cantos afilados y para realizar una unión perfecta de los tramos de canal. Los embellecedores de unión se encajan. Para ancho de canal de 100 mm y 165 mm.



Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

Datos maestros

Referencia	6113024
Tipo	GK-KS45-1AL
Denominación 1	Embellecedor de unión
Denominación 2	para Rapid 45-2 100 y 165
Fabricante	OBO
Dimensión	168x55x15
Color	aluminio
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	0,58 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0976 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Embellecedor de união

Referencia: 6113024



Dimensiones



Longitud	15 mm
Ancho	55 mm
Altura	27 mm

Ficha Técnica

Embellecedor de unión

Referencia: 6113024



Datos técnicos

Versión	Recubrimiento de canal
Tipo de fijación	Desplazamiento (antes del montaje)
Ejecución	Simétrico
Para ancho de canal	100,17 mm
Para altura de canal	53 mm
Libre de halógenos	sí
Ancho de la parte superior	45 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C