Ficha Técnica

Toma mini jack, módulo 1, salida transversal, conexión por soldadura
Referencia: 6104958



Soporte multimedia con un minijack, salida transversal de cable, con campo identificativo, conectores minijack (TRS 3,5 mm) con conexión por soldadura. Placa de soporte con enganche, adecuada para el montaje vertical y horizontal en el entorno del sistema.

PC Policarbonato

Datos maestros


Referencia	6104958
Tipo	MTS-MK L RW1
Denominación 1	Toma multimedia, audio jack
Denominación 2	1x toma con conexión soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	45x45mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1068 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Toma mini jack, módulo 1, salida transversal, conexión por soldadura

Referencia: 6104958

Dimensiones



Ancho	45 mm
Altura	45 mm

Datos técnicos

Número de unidades	1
Modelo de la superficie	Mate
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	Con campo identificativo
Libre de halógenos	sí
Tapa abatible	no
Clema de porcelana	no
Con impresión	no
Con protector antipolvo	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP20
Profundidad	26 mm
Anillo portador	no
Transparente	no
Aplicación	Trinquete
Posibilidad de descarga de tracción	no
Combinación	Elemento base con placa de cubierta central