
Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T100, zamknięta, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007732



Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Wysoka pokrywa z szybkozłączką, z możliwością plombowania Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.Zawiera szynę profilową kapeluszową.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136x102x74 mm

PP/ PC Polipropylen / poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	2007732
Typ	T 100 OE HD LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z podwyższoną pokrywą
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x116x83
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polipropylen / poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	23,65 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0622 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T100, zamknięta, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007732

Wymiary





Długość	150 mm
Szerokość	116 mm
Wysokość	83 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Rodzaj wejścia	żadne
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	bez
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Montaż	Szyna nośna
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	żadne
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	136x102x74 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK07

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T100, zamknięta, pokrywa wysoka

Numery katalogowe: 2007732

Dane techniczne

Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Odporne na warunki atmosferyczne	brak