Ficha Técnica

Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDK 10020

Referencia: 6152600



Tapa de ángulo plano para cambio de dirección de los canales WDK.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6152600
Tipo	WDK HF10020CW
Denominación 1	Ángulo plano
Fabricante	OBO
Dimensión	10x20mm
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	0,365 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0168 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDK 10020

Referencia: 6152600

Dimensiones



Longitud	40 mm
Ancho	22 mm
Altura	10 mm
Medida a	40 mm
Medida H	20 mm

Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Tipo de fijación	Encajable
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	10 x 20
Libre de halógenos	no
Profundidad de canal	10 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm