Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01

Numery katalogowe: 2005000



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M20 1,5 mm² 7

PC Poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	2005000
Typ	X01 LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Wytwórca	OBO
Wymiar	95x95x60
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	16 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6863 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01

Numery katalogowe: 2005000

Wymiary





Długość	95 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	60 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Liczba wlotów	7
Rodzaj wejścia	Membrana stopniowa obcinana
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	750 V
Montaż	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	7 x Ø20
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	kwadratowa
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	85x85x45 mm
Maks. Przekrój przewodu	1,5 mm²
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy maks.	1,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	0,8 mm²
Napięcie znamionowe	750 V
Możliwość plombowania	tak
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01

Numery katalogowe: 2005000

Dane techniczne

Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak