
Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 25

Numery katalogowe: 2005544



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

Puszka odgałęźna została przetestowana zgodnie z normami DIN EN 60670-1, VDE 0606-1: 2014 (EN 60670-1: 2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) oraz DIN EN 60670-22, VDE 0606-22 : 2007 (EN 60670-22: 2006)
Puszka odgałęźna spełnia wymagania stopnia ochrony IP 67 zgodnie z DIN EN 60529, VDE0470-1: 2014 (EN 60529 / AC: 2016)

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09

PC Poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	2005544
Typ	X25C LGR-TR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z przezroczystą pokrywą
Wytwórca	OBO
Wymiar	286x202x125
Kolor	szara / przezroczysta
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	95 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,6663 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 25

Numery katalogowe: 2005544

Wymiary



Długość	286 mm
Szerokość	202 mm
Wysokość	126 mm

Dane techniczne

Możliwość dobudowania	brak
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Kształt	prostokątna
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	271x187x110 mm
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Instalacja natynkowa
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Poziom ochrony	II
Zakres temperatur maks.	65 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Przezroczysta pokrywa	tak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak