Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401995



- Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4
- per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato
- Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi
- Adatto per base FangFix

Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	5401995
Tipo	101 VL4000
Sigla 1	Asta captazione
Sigla 2	conico
Produttore	OBO
Dimensione	4m
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	110 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	13,874 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401995

Misure



Lunghezza	4.000 mm

Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401995

Dati tecnici

Collegamento	Conduttore tondo
Versione	Asta di captazione rastremata
Versione isolata resistente alle alte tensioni	no
Dimensioni nominali Ø	10/16 mm
Conformità ROHS	sì