Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Holzschraube, Kunststoff-dübel
Artikelnummer: 5230365

- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)

Zn Zinkdruckguss

Cu verkupfert

Stammdaten

Artikelnummer	5230365
Typ	113 B-MS-HD 8-10
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	mit Holzschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche Oberflächennorm	verkupfert
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1693 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Holzschraube, Kunststoff-dübel
Artikelnummer: 5230365

Abmessungen



Länge	56 mm

Technische Daten

Befestigungsart Halter	mit Dübel
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Gewinde metrisch	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Montagehöhe	20 mm
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss