Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per FL 30 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5229480

- Per piatto
- Con filettatura interna (G)
- Altezza di montaggio 30 mm



Zn	Zinco pressofuso
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	5229480
Tipo	168 DIN 30
Sigla 1	Morsetto di fissaggio
Sigla 2	per conduttori piatti
Produttore	OBO
Dimensione	30mm
Materiale	Zinco pressofuso
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	6,57 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3036 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per FL 30 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5229480

Misure



Lunghezza	56 mm
Dimensione B	56 mm
Dimensione G	M8 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio supporto	Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore	con fascetta a vite
Impiego in ambiente EX	sì
Filettatura	M8
Filettatura metrica	8
Versione isolata resistente alle alte tensioni	no
Dimensione conduttore	30x4 mm piatto
Altezza di montaggio	30 mm
Accoppiamento	FL 30 mm
Conformità ROHS	sì
Materiale del supporto	Zinco pressofuso
Materiale della parte inferiore	Zinco pressofuso
Materiale della piastra	Zinco pressofuso