Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

Artikelnummer: 2226111



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2226111
Typ	2014 40 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	14mm, L40
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,303 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0104 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

Artikelnummer: 2226111

Abmessungen



Maß B	11 mm
Maß H	18 mm
Maß L	24 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	14 mm
für Nageldurchmesser	2,0x40
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	40 mm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein