
Ficha Técnica

Acoplamiento para electrodo de profundidad con rosca

Referencia: 5001190

- Apropiado para electrodos de profundidad tipo 2019 16 CU



CuSn Bronce rojizo

Datos maestros

Referencia	5001190
Tipo	2019 16
Denominación 1	Unión
Denominación 2	para varilla roscada a tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	72x21
Material	Bronce rojizo
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,25 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Acoplamiento para electrodo de profundidad con rosca

Referencia: 5001190

Dimensiones

Longitud	72 mm
Medida D	20,5 mm
Medida L	71,2 mm



Datos técnicos

para picas	14,2 mm
Conforme a ROHS	sí
Tipo de conexión	Conector roscado