Scheda tecnica

Controcoppa, metallo universale A2

Codice articolo: 1197533



Controcoppa metallica, per staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

CE UK CA F N H U W

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1197533
Tipo	2058FW M 52 A2
Sigla 1	Controcoppa metallo
Produttore	OBO
Dimensione	46-52mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	3,425 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,25 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Controcoppa, metallo universale A2

Codice articolo: 1197533

Misure



Dimensione B	58 mm
Dimensione H	19,2 mm
Dimensione L	35 mm



Dati tecnici

Versione controcoppa/collari	Controcoppa
Adatto per max. Diametro cavo	52 mm
Priva di alogeni	sì
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	52 mm
Capacità D min.	46 mm