Technisches Datenblatt

Hutprofilschienenset

Artikelnummer: 1115879

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



CE

Stammdaten

Artikelnummer	1115879
Typ	2069 X10 FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	mit Träger und Schrauben
Hersteller	OBO
Dimension	156x35x7,5
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,246 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Hutprofilschienenset

Artikelnummer: 1115879

Abmessungen



Länge	161 mm
Breite	62 mm
Höhe	23 mm

Technische Daten

Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Lochform (ETIM)	Rundloch
Materialstärke	1 mm
ROHS Konform	ja