Scheda tecnica

Manicotto di collegamento, per RD 6-10 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5328209

- Con 4 viti a testa esagonale M6 x 10
- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)



St	Acciaio
F	zincato a caldo

Dati anagrafici

Codice articolo	5328209
Tipo	237 N FT
Sigla 1	Manicotto di collegamento
Produttore	OBO
Dimensione	8-10mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo
Norma per superfici	DIN 267, Teil 10
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	8,56 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1896 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure



Lunghezza	80 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	19,5 mm

Scheda tecnica

Manicotto di collegamento, per RD 6-10 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5328209

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Elementi di giunzione
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per collegamento	Tondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Conformità ROHS	sì
Diametro del conduttore rotondo 1 max	10 mm
Diametro del conduttore rotondo 1 min.	8 mm
Diametro del conduttore rotondo 2 max	10 mm
Diametro del conduttore rotondo 2 min.	8 mm
Piastra intermedia	no
Range di serraggio max	10 mm
Range di serraggio min.	8 mm