Ficha Técnica

Quick-Pipe, gris claro

Referencia: 2153904



Tubo abierto Quick-Pipe® de plástico para la instalación en superficie de cables y tuberías en interiores y exteriores protegidos. Montaje en pared y techo con abrazadera Quick, abrazadera proQuick y abrazadera Multi-Quick. Cierre y apertura sin herramientas girando la abrazadera. Utilizable en el margen de temperatura de -25 ºC a +60 °C.

IP 44

M

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	2153904
Tipo	2953 M16 LGR
Denominación 1	Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensión	M16
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Metro
Peso	7 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1918 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Quick-Pipe, gris claro

Referencia: 2153904

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Medida C	8.2 mm
Medida D	15,6 mm
Medida t	1,2 mm

Datos técnicos

Montaje en superficie	sí
Tipo retardante de llama	no
Instalación en hormigón	no
Tamaño	M16
Libre de halógenos	no
Instalación sobre madera	sí
Instalación en tierra	no
Instalación en el exterior	no
Código de clasificación	0
Máquinas e instalación de sistema	sí
Con manguito	no
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Instalación bajo suelo (pavimento)	no
Empotrado	no