Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192377

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3192377
Typ	4759 4.5x50
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz
Hersteller	OBO
Dimension	4,5x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,363 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192377

Abmessungen



Länge	50 mm
Maß D	4,5 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	8,3 mm
Kopfform	Senkkopf
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Pozidriv PZ