Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331822

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.

CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2331822
Typ	565 2.5x200 WS
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	2,5x200mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,062 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0024 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331822

Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	2,5 mm
Höhe	1,3 mm
Maß B	2,5 mm
Maß L	200 mm
Maß t	1,3 mm

Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	55 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur min.	-30 °C
Reflektierend	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	nein
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	80 N