Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003208



Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

*Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas

*Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	1003208
Tipo	604 20 G
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola singola
Produttore	OBO
Dimensione	20mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,431 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0128 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003208

Misure



Lunghezza	35 mm
Larghezza	10 mm
Altezza	18 mm
Dimensione A	6,3 mm
Dimensione b	10 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione d	4,5 mm
Dimensione e	6 mm
Dimensione H	18 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione t	1 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	20
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	20 mm
Conformità ROHS	sì
Resistenti ai raggi UV	sì