
Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349486



Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.


HALOGEN FREE CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2349486
Typ	910 F 10x50
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Hersteller	OBO
Dimension	10x50
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,225 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	50 mm
Maß D	10 mm
Maß L	50 mm

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349486

Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	770
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	220
Holzschrauben	6-8
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	780
Mit Rand	nein
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	100
Porenbeton P4 Fempf.	100
ROHS Konform	ja
Vollziegel Mz12 Fempf.	790