Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349488



Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.

HALOGEN FREE CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2349488
Typ	910 F 12x60
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Hersteller	OBO
Dimension	12x60
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,38 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	60 mm
Maß D	12 mm
Maß L	60 mm

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349488

Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	1550
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	300
Holzschrauben	8-10
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	1900
Mit Rand	nein
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	150
Porenbeton P4 Fempf.	160
ROHS Konform	ja
Vollziegel Mz12 Fempf.	1570