Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349482



Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.

HALOGEN FREE CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2349482
Typ	910 F 6x30
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Hersteller	OBO
Dimension	6x30
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,075 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Länge	30 mm
Maß D	6 mm
Maß L	30 mm

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349482

Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	310
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	120
Holzschrauben	3,5-5
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	370
Mit Rand	nein
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	50
Porenbeton P4 Fempf.	60
ROHS Konform	ja
Vollziegel Mz12 Fempf.	380