Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, ALU

Artikelnummer: 2149932



OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.

CE

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	2149932
Typ	ALQ M32
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2652 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, ALU

Artikelnummer: 2149932

Abmessungen





Maß A	39 mm
Maß B	18 mm
Maß E	5,1 mm
Maß F	9,5 mm
Maß h	26 mm
Maß H	35 mm

Technische Daten

Anreihbar	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugwerte	120 N
Befestigungsart	Schraubloch
Geschlossen	nein
Halogenfrei	nein
Mit Einlage	nein
Nenngröße	32
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	32 mm
Spannbereich D min.	32 mm
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
UV-beständig	ja
Schlagfestigkeit	2 J
Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Belastung	250 N
Widerstandsfähigkeit gegen axiale Belastung	45 N
Korrosionsbeständigkeit	hoch