Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1119696



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

CE 16,5 H E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	1119696
Tipo	AML3518P0200FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 16,5mm
Produttore	OBO
Dimensione	200x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	17,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3788 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato AML3518, scanalatura 16,5 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1119696

Misure



Lunghezza	200 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	200 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Fascio	25 m
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	16,5 mm
Valore statico A	1,01 cm²
Valore statico Iy	0,44 cm⁴
Valore statico Iz	1,84 cm⁴
Valore statico Wy	0,42 cm³
Valore statico Wz	1,05 cm³