Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-F2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach

Artikelnummer: 6119342

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6119342
Typ	AR45-F2 RW
Bezeichnung 1	Abdeckrahmen
Bezeichnung 2	Modul 45, 2fach
Hersteller	OBO
Dimension	84x140mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1577 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-F2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach

Artikelnummer: 6119342

Abmessungen



Breite	140 mm
Höhe	84 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Einheiten horizontal	2
Anzahl der Einheiten vertikal	2
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Geeignet für Einbauinstallation	ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal	ja
Geeignet für Unterflurkanaldose	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Montagerichtung	horizontal und vertikal
ROHS Konform	ja
Schutzart	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld	nein
Tiefe	8,5 mm
Transparent	nein
Mit Montagerahmen	nein
Durchmesser Öffnung	0