Technisches Datenblatt

Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6109873



Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44

CE

Stammdaten

Artikelnummer	6109873
Typ	ASD-D0 SW
Bezeichnung 1	Anbausteckdose 0°, 1fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt, mit Klappdeckel
Hersteller	OBO
Dimension	50x61mm
Farbe	schwarz
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,804 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,042 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach

Artikelnummer: 6109873

Abmessungen



Länge	50 mm
Breite	50 mm
Höhe	39 mm

Technische Daten

Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Module (bei Modul-bauweise)	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Anzahl Pole	2
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld	nein
Fehlerstromschutz	nein
Flanschmaß	50x50
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Halogenfrei	nein
Klappdeckel	ja
Kontroll-Licht	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Einbauinstallation
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
ROHS Konform	exempt
Schutzart	IP44
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckrichtung	gerade
Transparent	nein
Verdrehter Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein
IFTTT Unterstützung	nein