
Ficha Técnica

Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362386



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.

E30 E60 E90

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	1362386
Tipo	ASG 732 53 FT
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	44-53mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	4,942 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1388 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362386

Dimensiones



Medida A	84 mm
Medida B	70 mm
Medida b	18 mm
Medida D	53 mm
Medida d máx.	53 mm
Medida d mín.	44 mm
Medida H1	6,5 mm
Medida t1 (mm)	1,5 mm
Medida t2 (mm)	1,5 mm
Medida x	13,5 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Racor roscado
Mantenimiento de función	sí
para el diámetro	44 - 53
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,5 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	53 mm
Rango de sujeción D mín.	44 mm
Resistente a los UV	sí