
Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362986



Collare distanziale per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore incernierato.

Fissaggio tramite asola.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l`integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

E30 E60 E90

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici


Codice articolo	1362986
Tipo	ASL 733 25 A2
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con asola
Produttore	OBO
Dimensione	20-25mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,432 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1774 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362986

Misure



Dimensione A	51 mm
Dimensione B	39 mm
Dimensione b	14 mm
Dimensione d max.	25 mm
Dimensione d min.	20 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	13,5 mm
Dimensione t1 (mm)	1,25 mm
Dimensione t2 (mm)	1,5 mm
Dimensione x	7,5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Mantenimento funzionale	sì
per diametro	20 - 25
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	25 mm
Capacità D min.	20 mm
Resistenti ai raggi UV	sì